

Prophylaxe gewinnt an Zuspruch

Hohe Erwartungen an Industrie und Wissenschaft/verstärkter Fokus auf Patientengeneration 60+.



Ute Rabing, ZMF.

Ich habe von der IDS eine Menge an Neuheiten auf dem dentalen

Markt erwartet, aber auch einen Wegweiser, was neue Trends und Ideen betrifft. Gerade im Hinblick auf die Prophylaxe war ich gespannt, wie die Industrie auf verschiedene wissenschaftliche, aber auch gesellschaftliche Faktoren reagiert. Wissenschaftliche Aspekte beziehen sich z. B. auf Neuentwicklungen zum Biofilmmangement, aber auch zu Diagnostika. Gesellschaftliche Aspekte beziehen sich beispielsweise auf die Patientengruppe der Generation 60+. Wie geht die Industrie mit dieser im Moment stark umworbenen Zielgruppe um? Auch der Patientenservice ist ein mittlerweile wichtiger Punkt, der professioneller unter-

stützt werden sollte. Der Bereich der Prophylaxe ist durchaus weiter ausbaufähig. Gerade wenn es um die Betreuung spezieller Patientengruppen geht, steckt hier noch ein großes Potenzial. Ich denke beispielsweise an die implantatversorgten Patienten, die einen immer größer werdenden Anteil in der Prophylaxe ausmachen. Sicherlich ist der Bereich der Prophylaxe noch nicht komplett mit Materialien etc. versorgt. Hier darf man sicherlich auch in Zukunft gespannt auf Weiterentwicklungen sein. Gerade im Hinblick auf die Betreuung verschiedener Patientengruppen, wo es nicht nur um Karies- und Parodontitisprävention geht,

sondern wie bei Senioren z.B. um die Chance der einfachen und effektiven Reinigung der Zähne, Prothese und Mundhöhle. Die Prophylaxe findet einen immer größer werdenden Zulauf in der Praxis. Die Akzeptanz durch den Patienten wird zusehends besser. Sicherlich spielt hier die politische Situation eine große Rolle. Die Prophylaxe besteht im Bewusstsein der meisten Patienten nicht mehr nur aus dem Entfernen von Zahnstein und Verfärbungen, sondern sie merken, dass durch die aktive Zusammenarbeit zwischen Praxis und Patienten ein größeres Maß an Mundgesundheit herbeigeführt werden kann. <<

KAVITÄTENSPLAT-DICHTUNGSMIXTUR

Dauerhaft desinfizierend und vor Erweichung des Dentins durch Anaerobier schützend erweitert sich das einfache Touchieren der Kavitäten und Stümpfe gewährleistet Sicherheit.



Einfaches Touchieren der Kavitäten und Stümpfe gewährleistet Sicherheit.

chel und eine wesentlich stärkere Verankerung der Metallfüllung in der Kavität. Eine optimierte und dauerhafte Prophylaxe der Sekundärkaries sowie die Verringerung der Quecksilberdampfemissionen einer frisch bereiteten Amalgamfüllung in Richtung Dentin sind Wirkungen dieser Maßnahme.

HUMANCHEMIE GMBH

Hinter dem Krüge 5
31061 Alfeld
Tel.: 0 51 81/2 46 33
Fax: 0 51 81/8 12 26
E-Mail: info@humanchemie.de
www.humanchemie.de
Stand 1

AIR-FLOW HANDSTÜCKE/AIR-FLOW HANDY 2*



Die neuen Handstücke in modernen Farben und neu geformter Düse.

Mit den neuen farbigen Air-Flow Handstücken weht ein frischer Wind in der Praxis. In blau, gelb, orange, grün, rosé oder weiß präsentieren sie sich besonders modern. Doch nicht nur der Look ist erfrischend aktuell. EMS hat auch die Technologie der seit Jahrzehnten bewährten Pulverstrahlgeräte zur professionellen Zahnreinigung verbessert: Die neu geformte Düse hat eine größere Aktivfläche und ermöglicht dadurch einen gleichmäßigeren Reinigungseffekt als vorher. Eine innovative Düsengeometrie garantiert



Die verlängerte Düse der Handstücke verbessert Wirkung und Präzision.

zudem eine bessere Strömungsführung sowie mehr Betriebssicherheit. In Verbindung mit dem Air-Flow Pulver sind auch Verstopfungsprobleme passé: Die Free

Flow Technologie sorgt für einen höheren Durchfluss und damit für zuverlässiges, effizientes Arbeiten.

Der Air-Flow Methode ist es zu verdanken, dass Patienten die professionelle Zahnreinigung als angenehme Behandlung erleben können. Inzwischen wenden weltweit



Das neue Air-Flow handy 2* in den aktuellen Farben und mit 30 Prozent mehr Leistung.

mehr als 100.000 Zahnarztpraxen diese Methode an, die unter dem Motto „Tut nicht weh, tut gut“ sowohl Patienten als auch Behandler überzeugt hat. Zur Verfügung stehen drei Geräte: der Klassiker Air-Flow S1, das Air-Flow S2 und das Air-Flow handy 2*. Bei der Air-Flow Methode vereinigt sich ein Gemisch aus Luft und modifiziertem Natriumbicarbonat mit einem Wasserstrahl, der Plaque und Zahnbeläge kurz und schmerzlos entfernt. Der Air-Flow S2 enthält zusätzlich die Piezontechnologie, die zurzeit modernste Methode zur Zahnsteinentfernung:

Mit rund 30.000 Ultraschallschwingungen pro Sekunde verschwinden Zahnstein und harte Beläge im Handumdrehen.

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS-VERTRIEBS GMBH

Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
Stand 159

ANZEIGE

mectron
modern - zuverlässig - preiswert

Knallhart kalkuliert!!!
Jetzt nur noch 690,- €
anzahl 998,- € ZrV. ges. MwSt.



starlight pro 2

Lichtpolymerisation
- flexibel und preiswert

3 JAHRE GARANTIE

UVP 990,00 €
12% gesetzl. MwSt.

Mobile Lichtpolymerisation leicht gemacht

Ultraschall: nur 105 g
Geräuschermi, da ohne Ventilator
Glatte Oberfläche ohne Kälte drille, einfach zu reinigen
Härtet eine Schicht von 2 mm zuverlässig in 10 sec aus
Kapazität von 460 Zyklen à 10 sec pro Akku Lading
nur 90 min Ladezeit
Abgerundeter Handgriff mit Ø 8 mm, optional auch Ø 4,5 mm verfügbar
2 Modi: „Fast Curly“ und „Slow Rise“ wählbar
Sicher dank integriertem Radionster

smile. we like it!

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Kellerning 17
82043 Oberhaching
Tel.: +49 89 63 26 69 0
Fax: +49 89 63 26 69 70
info@mectron.dental.de

DENTEK DIODENLASER LD-15 I

Zur IDS 2005 stellte DENTEK Medical Systems aus Bremen den neuen LD-15 i vor. In diesem Jahr wurde das erste Mal eine Ausstellungskoope- ration mit DKL eingegangen. Die Ko- operation hat für beide Seiten neue Besucher angezogen. Auf der IDS wurden viele neue Vertriebsverein- barungen mit internationalen Händ- lern geschlossen. Ein großer Erfolg waren für DENTEK weitere Verträge mit der arabischen Welt. Somit wer- den jährlich fast einhundert LD-15 i in die arabische Welt geliefert. Auch der asiatische Markt war von dem neuen LD-15 i begeistert. Hier wurden beste- hende Verträge erweitert. Aber auch der eigentlich durch die Gesund- heitsreform totesagte deutsche Markt hat ein reges Interesse an dem neuen Laser gezeigt. Viele beste- hende LD-15 Anwender haben sich auf der Messe für einen Umstieg auf die neue Generation Diodenlaser entschieden. Somit ist der LD-15 i sei- ner Zeit wieder Schritte voraus. Für die bekannten Einsatzgebiete Pa- rodontologie, Endodontie, Chirurgie, Bleaching, Aphthen, Herpes, Biosti- mulation u. v. m. wurden wesentliche



Der LD-15 i verbindet die bekannten Vorteile des seit zehn Jahren bewährten, aber stetig verbes- sertem LD-15, mit vielen neuen Innovationen.

Neuerungen entwickelt. Ein vergrößertes farbiges Touchscreen-Display mit 16 Speicherplätzen, die eine differenziertere Belegung mit verschie- denen Applikationen durch den An- wender erlaubt.

Das neue um 360° drehbare Handstück erleichtert den Zugang in den oralen Bereich und reduziert somit stark die Ermüdung der führen- den Hand. Auch das neue Non-Kon- takt-Handstück mit neuem Optiksyste- m sorgt für eine bessere Fokussie- rung auf das zu behandelnde Gewebe oder Zahnoberfläche (z. B. Blea- ching). Die größte Innovation am LD-

15 i für alle chirurgischen Applikatio- nen ist das optionale Luft/Wasser- spray. Der Anwender kann für den je- weiligen Einsatz eine individuelle Einstellung des Sprays vornehmen.

Die Vorteile des Luft/Wasser- sprays liegen auf der Hand:

- ▶ noch geringerer bis kein Einsatz von Anästhetikum
- ▶ nach dem Eingriff kein/sehr geringer Wundschmerz
- ▶ sehr viel bessere Wundheilung

Der DENTEK LD-15 i mit seiner Wellenlänge von 810 nm ist der ein- zige fasergestützte Laser der Welt mit einer FDA-Zulassung in Pa- rodontologie, Endo-dontie, Chirurgie und seit kurzem auch Bleaching.

DENTEK MEDICAL SYSTEM GMBH

Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
Tel.: 04 21/24 28 96 25
Fax: 04 21/24 28 96 25
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

CIKAFLOGO



Cikaflogo – hilft schnell dank spezieller Mixtur.

Das jetzt auch in Deutschland erhältliche Gingiva-Gel Cikaflogo der Firma JaxEurope ist ein wahres Wundermittel für postopera- tive Behandlungen, Parodontose, Aphthen, Zahnfleischentzündun-

gen. Besonders nach dem Einsatz von Implantaten oder einer oral- chirurgischen Behandlung kann der Prozess der Wundheilung mit dem Gingiva-Gel beschleunigt werden und verringert so die nor- malerweise nachfolgenden Bes- chwerden für den Patienten. Durch die spezielle Mixtur aus den vielen natürlichen, zumeist pflanzlichen Elementen, aus de- nen es sich zusammensetzt, sind besonders hervorzuheben: Hya- luronsäure, Vitamin K, Koenzym Q10 und Aloe Barbadensis.

Cikaflogo: schmerzstillend, blutstillend, heilend. Wenn Sie mehr über Cikaflogo erfahren wol- len, können Sie weitere Informa- tionen und Wirksamkeitsstudien direkt bei JaxEurope anfordern.

JAXEUROPE

Konrad-Adenauer-Str. 9a
65232 Taunusstein
Tel.: 0 61 28/48 76 75
Fax: 0 61 28/48 76 81
E-Mail: info@dinabase7.com
www.dinabase7.com

P AIRSCALER S950KL, S950SL UND S950L



Die NSK Airscaler verfügen über drei variable Leistungsstufen.

NSK Europe steht für innovative Produkte von hoher Qualität. Getreu diesem Anspruch kann der Zahnarzt jetzt die drei neuen Airscaler S950KL, S950SL und S950L seinem Instrumentensortiment hinzufügen.

Die Phatelus-Luft-Scaler sind die logische Erweiterung der NSK Produktpalette im Bereich der mit Licht ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie einfach an die Luftturbinen-Kupplung anzuschließen.

Die Airscaler sind mit drei variablen Leistungsstufen ausgestattet. Damit ist es erstmals möglich, je nach Bedarf die Arbeitsstärke des Instruments zu bestimmen. Drei Amplituden erzeugen die drei Leistungsstufen. Dank der Ringbeleuchtung hat man mit den Scaltern hervorragende Lichtverhältnisse im benötigten Arbeitsgebiet, was die Behandlung erleichtert und beschleunigt, ohne den Behandler zu belasten. Der Körper der Handstücke be-

steht aus Titan. Die natürliche Beschaffenheit von Titan bietet einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der Verwendung von Titan ist es NSK möglich, Produkte herzustellen, die leichter und trotzdem stärker und langlebiger sind als vergleichbare Instrumente aus anderen Materialien. Die Airscaler sind für KaVo® MULTiflex® LUX, Sirona®-Schnellkupplungen und für NSK FlexiQuik-Kupplungen verwendbar.

Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive 3 Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio), Drehmomentschlüssel und Tip Cover geliefert.

NSK EUROPE GMBH

Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
Stand 28

P MINI MASTER

Mit der Entwicklung des MiniMaster knüpft EMS an den Erfolg des bei Zahnärzten und Patienten gleichermaßen beliebten Piezon Master 400 an. Dieses führende System in der Dentalhygiene basiert auf dem piezokeramischen Prinzip, bei dem die Spitze mit rund 30.000 Schwingungen pro Sekunde Zahnstein und harte Beläge kontrolliert abträgt und das sich zudem zum Beseitigen von Zahntaschen und Wurzelkanälen eignet.

Mit dem MiniMaster steht Zahnärzten nun ein neues, multifunktionales Piezon Power Pack zur Verfügung, dessen Indikationsspektrum alle Anwendungen von der Endodontie über Perio, Scaling, Kavitätenpräparation bis hin zu konservierenden Maßnahmen umfasst. Dank der eigenen Wasserversorgung mit 350- und 500-Milliliter-Flaschen arbeitet der MiniMaster völlig autonom und benötigt zur Inbetriebnahme lediglich eine Steckdose. Dem Zahnarzt ermöglicht dies einen unkomplizierten flexiblen und mobilen Einsatz in jedem Behandlungszimmer. Das feine Wasserspray, wahlweise mit dem eigens entwickelten Desinfektionsmittel



Der multifunktionale Swiss MiniMaster für alle Anwendungen und mit autonomer Wasserversorgung.

BacterX, spült den Behandlungsbereich, reduziert schädliche Keime und sorgt für einen angenehmen Geschmack. Die permanente LED-Anzeige des MiniMaster und der praktische Wasserregler garantieren ständige Kontrolle und ergonomisches Arbeiten. Mit dem zweistufigen Fußpedal kann der Behandler das Gerät bequem mit einem sanften Tritt bedienen: Stufe 1 startet die Spülfunktion und die Voreinstellung der Intensität, Stufe 2 löst den Ultraschall aus.

Bereits der Piezon Master 400 bietet durch die präzise Bewegung der Spitze eine praktisch schmerzfreie Behandlung. Beim MiniMaster funktioniert die Elektronik dank eines Microcontrollers

noch sanfter und damit patientenfreundlicher. Dabei sind die absolut linearen Schwingungen auf das jeweilige Behandlungsfeld abgestimmt und ermöglichen dank permanenter Feedbackmessung präzises, kontrolliertes Arbeiten. Die sich bei der Behandlung ergebenden hydrodynamischen Effekte sichern den Erfolg bei Perio- und Endo-Behandlungen. Ein weiterer Pluspunkt ist die

durch Kavitation und Acoustic Streaming erzielbare bakterizide Wirkung und die Desintegration des Biofilms.

Zum Lieferumfang des MiniMaster gehören ein abnehmbares Handstück und drei Instrumente (A, P und PS) auf Combi Torques in einer Steribox aus Edelstahl, ein Schlauch, zwei Flaschen, ein Trafo sowie ein Fußpedal.

EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH

Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-40
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de
Stand 159

P PROPHYLAXE KONZEPT

Pulverstrahlgeräte sind inzwischen Stand der Technik, wenn es um schnelles, effektives und dabei schonendes Entfernen von Verfärbungen auf den Zahnoberflächen geht. Die hierfür angebotenen Geräte unterscheiden sich in der Regel in Details. So ist die Abtragsleistung meist abhängig vom Eingangsdruck der Druckluftversorgung. Anders bei den Geräten *turbodent s* und *combi s* von mectron, unabhängig vom Eingangsdruck wird über einen voreinstellbaren integrierten Druckminderer ein konstanter Arbeitsdruck erzeugt. Der Vorteil liegt in der exakteren Dosierbarkeit und Gleichmäßigkeit des Pulverstroms. Ein Problem bei Luft-/Pulverstrahlgeräten ist das Verstopfen der Pulverdüse. mectron hat hier gleich zwei Systeme in die Pulverstrahlgeräte integriert, die dies verhindern. So wird, sobald das Handstück aus der Halterung genommen wird, ein Ventil geöffnet und ein leichter, aber permanenter Luftstrom ausgestoßen. Daneben verfügen die Pulverstrahlgeräte über eine Clean-Funktion, welche auf Knopfdruck das komplette Luft-/Pulversystem reinigt, beim *combi s* wird zusätzlich das Flüssigkeitssystem der Ultraschall-Einheit gereinigt.

Das seit der IDS angebotene *easyjet pro*, das erste turbinenadaptierbare Pulverstrahlgerät von mectron, ist über eine Kupplungseinheit für nahezu allen gängigen Turbinenkupplungen verfügbar. Neu ist die Art des Pulvertransports im Gerät. Eine spezielle kiemenförmige Öffnung im Pulverkanal der Pulverkam-

mer gewährleistet einen absolut gleichmäßigen und leistungsstarken Pulverstrom. Das



starlight pro 2 – ultraleichte LED-Polymerisationslampe.

drehbare Spray-Handstück des *easyjet pro* wird einfach aufgesteckt. Einzigartig ist der neue Silikon-Protector, der sowohl die Zähne vor unabsichtlichem Kontakt schützt als auch das Eindringen von Schmutzpartikeln verhindert. Als eines der leichtesten und kompaktesten turbinenadaptierten Pulverstrahlgeräte ermöglicht es ein einfaches und zielgenaues Arbeiten.

Das Ultraschallgerät *multi-piezo* bietet verlässliche Tech-



easyjet pro – Pulverstrahl für die Turbine.

nik für den Alltagsbetrieb. Die Flüssigkeitszufuhr erfolgt über eine Flasche, die mittels Infusionsbesteck angeschlossen wird. Es kann auch mit sterilen Lösungen oder aber Einwegbehältern gearbeitet werden. Einzigartig ist auch das APC-System (automatic protection control) von mectron, das sowohl Instrumenten-

verschleiß als auch Defekte am Instrument oder Handstück erkennt und diese über eine Anzeige rückmeldet. Dabei wird auch gleich die Flüssigkeitszufuhr unterbrochen. Die neuartige digitale Elektronik der mectron Ultraschallgeräte ermöglicht aber nicht nur das APC-System, sondern sorgt auch für eine optimale, feedback-gesteuerte Leistungsentfaltung.

Bereits auf der IDS 2001 präsentierte mectron mit dem *starlight pro* eine der ersten akkubetriebenen LED-Polymerisationslampen. Nun wurde der Nachfolger, die *starlight pro 2* präsentiert. Mit nur 105 g ist es das absolute Leichtgewicht unter den LED-Polymerisationslampen. Sein moderner Lithium-Ionen-Akku ermöglicht über 400 Zyklen à 10 Sekunden ehe nachgeladen werden muss und der Ladevorgang dauert dann auch nur 90 min. Ein Fokussierungsprisma sorgt dafür, dass das Licht gebündelt an die Faserlichtleiter übergeben wird. Eine 2 mm starke Schicht wird zuverlässig in nur 10 Sekunden ausgehärtet. Neu ist das integrierte Radiometer in der Lade-Station, das es ermöglicht, die Leistung zu überprüfen. Dass mectron von der *starlight pro 2* überzeugt ist, zeigt sich darin, dass auf Akku und Gerät 3 Jahre Garantie gewährt wird.

MECTRON DEUTSCHLAND

Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
Stand 50

P W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE



ProphyAxis Universal-Winkelstücke von W&H.

Professionelle Prophylaxe gehört heute mehr denn je zum zahnärztlichen Angebot. Neben ProphyAxis Young werden nun auch die neuen W&H ProphyAxis Universal-Winkelstü-

cke für alle gängigen Kappe- und Bürsten angeboten. Verschiedene screw-in- und snap-on-Aufsätze ermöglichen eine flexible und einsatzspezifische Anwendung.

Hygiene groß geschrieben!

Bei ProphyAxis Young schließt die Kontaktstelle zwischen Winkelstück und Polierer exakt mit dem Triple Seal Dichtsystem ab. Dies schützt den Präzisionskopf und verlängert die Lebensdauer erheblich. Die Instrumente sind besonders leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Beim Polieren ist weniger mehr!

Die Behandlung mit Polierpaste gelingt perfekt mit der optimalen Drehzahl. Extra dafür wurde die neue Untersetzung 8:1 entwickelt, wodurch das Wegspritzen der Paste verhindert wird.

W&H DEUTSCHLAND

Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com
Stand 69

ANZEIGE

NEUHEIT!
IDS Köln
2005

Infektions-Schutz

ENDLICH DIROMATIC

Abdruck-Desinfektor

Desinfizieren Sie
1 Antriebsglied
Gipsabdruck Schutz vor
Bakterien, Pilzen und Viren
TBC, HIV, HCV, HBV, SARS, Rota,
Adeno, Vagina usw.
DGHM-zertifiziert

in nur einer Minute!

BEYCODENT

D 57562 Ixsbühl, Germany · Wolfweg 24
Fax: +49 2144 010111 · +49 +49 2144 1301
www.diromatic.de

P ULTRA EZ IM KOMBITRAY



UltraEZ im KombiTray, einzeln in Blistern, 10 Stück im „Türmchen“. In der gleichen Darreichungsform: FlorOpal, ein Fluoridgel.

Patienten haben es oft schwer, die fachliche Qualität ihres Zahnarztes korrekt einzuordnen. Dazu fehlen ihnen zahnmedizinische Fachkenntnisse. Sie können jedoch sehr gut beurtei-

len, wie sie sich in der Praxis und danach fühlen – und das ist wesentlich für ihre Zufriedenheit und Treue.

So sind empfindliche Zähne – z. B. nach einer PZR, einer Zahnaufhellung oder nach dem Scaling – sicher keine angenehme Erinnerung an die vorangegangene Behandlung. Hier kann der Zahnarzt nun einfach und wirksam Abhilfe schaffen. UltraEZ ist ein Kaliumnitrat-Gel, das schlagartig Linderung verschafft. Damit es am richtigen Ort wirken kann, ist die Darreichungsform im Kombi-Tray zu empfehlen. Dieses – bekannt

vom Zahnaufhellungsprodukt *trèswhite* – wird einfach über die Zahnreihe gesetzt, das feste Außentray entfernt, die superflexible Innenfolie mit dem Gel auf den Zähnen belassen. 30–60 Minuten Tragezeit reichen aus. Der Patient kann mit der Folie sogar nach Hause gehen, ein Ausweichen auf dem Patientenstuhl oder im Wartezimmer ist nicht nötig.

Dass diese Erfindung preiswürdig ist, haben bereits viele erkannt und UltraEZ im Kombi-tray in die Auswahlliste zum „Innovationspreis 2005“ aufgenommen.

UltraEZ im KombiTray aus der Hand des Zahnarztes, für den Patienten: Die Beschwerden gehen, die Patienten kommen wieder!

UltraEZ erhalten Sie in Ihrem autorisierten Dental-Depot.

ULTRADENT PRODUCTS UP DENTAL GMBH

Am Westthover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-22
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de
Stand 106

P GC TOOTH MOUSSE



Die neue Creme ist bei Hypersensitivitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Speichelproblemen anzuwenden.

„Flüssiger Zahnschmelz“, der schützt und schmeckt, speichelanregend, die natürliche Remineralisation verstärkend und einfach lecker: mit dem neuen GC Tooth Mousse lässt sich die mineralische Balance in der Mundhöhle in wenigen Minuten wieder herstellen. Ob bei Hypersensitivitäten, nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Speichelproblemen: dank ihres revolutionären Wirkstoffs Recaldent™ stellt die Zahnschutzcreme von GC EUROPE einen neuen Präventionsansatz dar: „Minimum Intervention“ für maximalen Kariesschutz!

Wird die Creme in die Mundhöhle eingebracht, lösen sich die

im CPP-ACP-Komplex von Recaldent™ enthaltenen Kalzium- und Phosphationen heraus, dringen in die Schmelzprismen ein und formen sich dort in Apatitkristalle um. Wie „flüssiger Zahnschmelz“ füllt die neue Zahnschutzcreme die Mineraldepots im Zahnschmelz wieder auf. GC Tooth Mousse ist in den Sorten Melone, Erdbeere, Tutti Frutti, Minze und Vanille erhältlich.

GC GERMANY GMBH

Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@gcgermany.de
www.germany.gceurope.com
Stand 74

**P WATERPIK MUNDDUSCHE
HANDY JET WP-360E**



Neu: Waterpik Handy Jet WP-360E.

Ein völlig neues Modell von Waterpik, der meistverkauften Mundduschenmarke der Welt, gleichzeitig dem Erfinder und weltgrößten Hersteller von Mundduschen, ist jetzt erhältlich.

Waterpik Handy Jet ist eine leistungsstarke, akkubetriebene Hand-Munddusche für zu Hause und auf Reisen.

Sie kann mit nur einer Hand bedient werden und ist deshalb praktisch und einfach zu benutzen. Es stören weder ein Wasserschlauch noch ein Elektrokabel. Der Wassertank ist in das Gerät integriert, deshalb ist die Handy Jet sofort gebrauchsfertig. Zum Lieferumfang gehören vier Aufsteckdüsen und ein Ladegerät zum Wiederaufladen des eingebauten Akkus. Neben der grundsätzlichen Unterstützung der Mundhygiene eignet sich die Munddusche besonders auch für Menschen, die Implantate tragen. Denn diese müssen immer gut gereinigt werden, damit es nicht zu Zahnfleischentzündungen kommt.

Waterpik Handy Jet WP-360E ist daher in Ergänzung zur Zahnbürste ein überaus probates medizinisches Zahn- und Mundhygienegerät.

In Deutschland wird die Munddusche exklusiv von der intersanté GmbH, Bensheim, vertrieben. Unverb. empf. Endverbraucherpreis € 79,00.

INTERSANTÉ GMBH

Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/93 28-10
Fax: 0 62 51/93 28-52
E-Mail: info@intersante.de
www.intersante.de
Stand 186

ANZEIGE

STERILISATOREN


Zuverlässige und preiswerte B-Klasse Sterilisatoren von Italiens Marktführer Europa B xp mit 18 l Kammer **5.950,00 €***
Betrieb über Festanschluss oder integrierten Tank, ind. Drucker, PC-Schnittstelle, aller Anschlussleitungen, 4 Standard-Tray

Neu! – Jetzt auch in Deutschland!

LCD-RÖNTGENBILDBETRACHTER

Einzigartig – dank LCD-Technik flimmerfrei und leuchtstark!

LOOK 1 mit einer Betrachtungsfläche von 35,6 x 42,3 cm **790,00 €***
nur 2,54 cm tief Lebensdauer der Leuchten 20.000 Stunden, Helligkeit 2.000 cd/m²



Griff und Standfuß nicht Bestandteil der Originalausrüstung
*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TG

TECNO-GAZ

Exklusiv Vertrieb durch
medicon Deutschland
Vertriebs GmbH
Kellermann 17
82043 Oberhaching
DEUTSCHLAND
Tel: +49 89 638669 0
Fax: +49 89 638669 79
info@medicon.gaz.de

Besuchen Sie uns auf der Infodental Mitte, Frankfurt/M., Halle 5, Stand 50!

P MESSAGE UND PRESSAGE



MerSSage: Prophylaxe von SHOFU in verschiedenen Variationen.

Prophylaxepasten von SHOFU sind in verschiedenen Ausführungen und Geschmacksrichtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen MerSSage Pasten beseitigen Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.

MerSSage Regular wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung sowie zur Politur von Zahnoberflächen und zur Politur nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet. MerSSage Fine verwendet man bei leichten Verfärbungen, zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen. MerSSage Plus ist geeignet zur Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche. Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de
Stand 42