

# KN PRODUKTE

## Praktiker loben Lokalanästhetikum

Das neue Lokalanästhetikum für kleine Eingriffe – Ubistesin™ 1/400.000 mit besonders niedriger Adrenalinkonzentration – ermöglicht schnell abklingendes Taubheitsgefühl und wurde von 33 Beraterzahnärzten im Praxistest als gut bewertet.

Ab sofort können Zahnärzte die Lokalanästhesie noch genauer auf den klinischen Fall abstimmen: Wie alle Ubiste-

tika mit 4 % Articain und einer Adrenalinkonzentration von 1/200.000 oder 1/100.000 in Abhängigkeit von der Indikation. Für Risikopatienten werden bevorzugt mepivacain- und articainhaltige Lösungen ohne Adrenalin eingesetzt.

Über 70 % der befragten Zahnärzte waren mit Ubistesin 1/400.000 insgesamt sehr zufrieden oder bewerteten ihre Gesamtzufriedenheit als gut. Auf einer Skala von eins bis fünf (1 = sehr zufrieden; 5 = sehr unzufrieden) wurden einzelne

Kriterien wie folgt gewertet: Wirksamkeit: 1,61, Anästhetietiefe: 1,67, Gesamtdauer der Anästhesie: 1,8, Verträglichkeit: 1,1.

Befragt nach den Auswahlkriterien für ein Lokalanästhetikum mit der Indikation von Ubistesin 1/400.000 nannten die Teilnehmer der Praxiseinsatz des neuen Lokalanästhetikums. Die Beraterzahnärzte verwenden derzeit Lokalanästhe-

tika mit 4 % Articain und einer Adrenalinkonzentration von 1/200.000 oder 1/100.000 in Abhängigkeit von der Indikation.

Als wichtige Argumente für die Verwendung von Ubistesin™ 1/400.000 Injektionslösung erwähnten die Zahnärzte am häufigsten die kürzere Anästhesiedauer mit schneller abklingendem Taubheitsgefühl (57,6 %), die Verträglichkeit bei Risikopatienten und Kindern sowie die niedrige Vasokonstriktorkonzentration. In der Handhabung wurde das Gleitverhalten der Lösung während der Injektion von über 70 % der Zahnärzte als sehr gut oder gut gewertet.

Das Konzept einer differenzierten Lokalanästhesie kommt offensichtlich gut an in der Praxis: Über die Hälfte der Befragten möchte das neue Produkt auf jeden Fall kaufen. Rund vier von fünf Zahnärzten würden Ubistesin 1/400.000 als Ergänzung zu ihren bisherigen Lokalanästhetika einsetzen. ☒

### KN Adresse

3M ESPE AG  
ESPE Platz  
82229 Seefeld  
Freecall: 0800/2 75 37 73  
Freefax: 0800/3 29 37 73  
www.3mespe.com



Ubistesin™ 1/400.000: Injektionslösung mit besonders niedriger Adrenalinkonzentration für kleinere Routineeingriffe.

sin Injektionslösungen enthält die neueste Variante von Ubistesin 4 % Articain. Der bewährte Wirkstoff wurde mit einer besonders niedrigen Konzentration des Vasokonstriktors Adrenalin kombiniert.

In einer Anwenderbefragung bewerteten 33 Zahnärzte den Praxiseinsatz des neuen Lokalanästhetikums. Die Beraterzahnärzte verwenden derzeit Lokalanästhe-

## Give-away für strahlend weiße Zähne

Der Zahnpflegekaugummi Wrigley's Extra Professional White für weißere Zähne reduziert Zahnbeläge und hilft, diesen vorzubeugen.

Damit Sie Ihren Patienten diesen Kaugummi als Motivation für die Zahnpflege zwischen durch mitgeben können, gibt es ihn jetzt kostengünstig im Mini-Pack mit jeweils zwei zuckerfreien Dragées. Diese kleine Aufmerksamkeit kommt nicht nur den ästhetischen Ansprüchen Ihrer Patienten entgegen, sondern ist auch eine wirksame Prophylaxemaßnahme für unterwegs, wenn keine Zahnbürste zur Hand ist. Denn das regelmäßige Kauen nach dem Essen oder Trinken senkt das Kariesrisiko um bis zu 40 Prozent.

Unschöne Ablagerungen auf den Zähnen lassen sich nicht immer vermeiden, denn Röststoffe, Tannin und Teer aus Nahrungs- und Genussmitteln wie beispielsweise Tee, Kaffee, Rotwein oder Zigaretten, aber auch chlorhexidinhaltige Mundspüllösungen sowie Farbstoffe aus Früchten können durch Einlagerung in die bakterielle Plaque externe Zahnverfärbungen verursachen. Werden diese Stoffe nicht durch ausreichenden Speichelfluss und eine gute regelmäßige Mundhygiene entfernt, bilden

sich festhaftende, unästhetische Beläge.

Regelmäßige Anwendung des Zahnpflegekaugummis Wrigley's Extra Professional White mit Mikrogranulaten nach dem Essen oder Trinken stimuliert den Speichelfluss initial bis um das Zehnfache. So werden



Nahrungsmittelreste wegschleudert und oberflächlicher Zahnbelag reduziert – zahnchonend, denn die enthaltenen Mikrogranulate aus Hexametaphosphat lösen sich während des Kauens durch den Kontakt mit dem Speichel langsam auf und wirken praktisch nicht abrasiv.

Die Wrigley's Extra Professional White Mini-Packs sind für Ihre Patienten eine attraktive Zugabe. Denn Sie helfen ihnen damit, ihre Ansprüche an ein gutes Aussehen zufrieden zu

stellen. Fordern Sie Ihr Bestellformular unter der Fax-Nummer 0 89/66 51 04 57 an oder bestellen Sie online unter [www.wrigley-dental.de](http://www.wrigley-dental.de). Lassen Sie sich auch gleich kostenlos das neue Patientenfaltblatt „Strahlendes Aussehen durch weißere Zähne“ mitliefern. Es

informiert Ihre Patienten darüber, wie Zahnverfärbungen entstehen und was sie tun können, um ihre Zähne gesund und zugleich strahlend sauber erhalten zu können. Das Faltblatt erinnert an den regelmäßigen Zahnarztbesuch und zeigt die Vorteile einer professionellen Zahnreinigung.

Ihre Patienten werden sich über die kleine Aufmerksamkeit und die zusätzlichen Prophylaxe-Tipps freuen! ☒

### KN Adresse

Wrigley GmbH  
Oral Healthcare Programs  
Biberger Str. 18  
82008 Unterhaching  
Fax: 0 89/66 51 04 57  
E-Mail: [info@wrigley.de](mailto:info@wrigley.de)  
[www.wrigley-dental.de](http://www.wrigley-dental.de)

## elmex® Zahnseiden überzeugen

Aktuelle Befragungen zu elmex® Zahnseiden zeigen hohe Zufriedenheit bei Behandlern und Patienten. So empfehlen über 60 % der befragten Zahnärzte elmex® Zahnseiden. 90 % der Patienten zeigten sich im Anwendungstest zufrieden.

elmex® Zahnseiden mit Aminfluorid sind zahnärztlich anerkannt und überzeugen sowohl in der zahnärztlichen

Praxis. Entsprechend hoch ist die Empfehlungsbereitschaft: 60 % der befragten Zahnärzte empfehlen ihren Patienten

elmex® Zahnseide ungewachst, 63 % elmex® Zahnseide gewachst. Zwei Drittel raten ihren Patienten, kieferorthopädische Apparaturen mit der 3-Phasen-Zahnseide elmex® multi-floss zu reinigen.

Ein begleitender Anwendungstest, durchgeführt von 123 Zahnärzten und 480 Patienten, bestätigt die hohe Akzeptanz von elmex® Interdentalprodukten. 80 % der Zahnärzte sind mit der Leistung von elmex® Zahnseiden zufrieden

oder sehr zufrieden. 90 % finden, dass sich elmex® Zahnseide gewachst leicht in die Interdentalräume einführen lässt, 81 % attestieren ihr eine insgesamt problemlose Anwendung. Der elmex® Zahnseide ungewachst bescheinigen 85 % der Zahnärzte eine gute Reinigungsleistung und

Griffigkeit. Die leichte Anwendbarkeit von elmex® Zahnseide gewachst spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Patientenbefragung wider: 90 % sind mit elmex® Zahnseide gewachst zufrieden oder sehr zufrieden. Das Einführen in die Interdentalräume empfinden 87 % als leicht, 83 % bewerten die Reinigungsleistung als gut. elmex® Zahnseiden wurden sowohl von Zahnärzten als auch von Patienten hinsichtlich aller Produkteigenschaften mit „sehr gut“ beurteilt. ☒

Quellen: elmex® Interdental-Produkte: Befragung niedergelassener Zahnärzte, Dezember 2005; elmex® Zahnseide – Befragung von Zahnärzten und Patienten, Februar 2006



Praxis als auch bei der häuslichen Anwendung in Handhabung und Produktleistung. Zu diesem Ergebnis kommen zwei aktuelle Untersuchungen zur Zufriedenheit mit elmex® Interdentalprodukten. Von 1.644 befragten Zahnärzten verwenden 60 % elmex® Zahnseiden und multi-floss in ihrer

### KN Adresse

GABA GmbH  
Berner Weg 7  
79539 Lörrach  
Tel.: 0 76 21/9 07-0  
Fax: 0 76 21/9 07-4 99  
E-Mail: [info@gaba-dent.de](mailto:info@gaba-dent.de)  
[www.gaba-dent.de](http://www.gaba-dent.de)

## KaVo-Geräte zu Top-Konditionen

Tauschen Sie jetzt alt gegen neu und profitieren Sie unter dem Motto „Auswechseln. Einwechseln. Siegen!“ von der KaVo-Umtauschaktion bei Behandlungseinheiten.

Entscheiden Sie sich bis 15. Juni 2006 zum Kauf einer neuen Behandlungseinheit ESTETICA

Sensus 1066, ESTETICA Comfort 1065 oder Primus 1058 und KaVo vergütet Ihnen für Ihr altes Gerät bis zu 3.000 €. Holen Sie sich jetzt die absolute KaVo-Qualität zu Top-Konditionen und lassen Sie sich von der optimalen Raumausnutzung, der perfekten Ergonomie und dem höchstem Patientenkomfort der KaVo-Behandlungseinheiten überzeugen.

ESTETICA Sensus 1066, ESTETICA Comfort 1065 und Primus 1058 überzeugen durch einen hohen Behandlungs- und Bedienungskomfort und bieten ideale Voraussetzungen für harmonische Arbeitsabläufe in der Praxis.

Die einfach zu bedienenden Arztelemente der Geräte besitzen eine individuell und indikationsbezogen konfigurierbare, abnehmbare Aufnahme für fünf (1065 und 1058) bzw. sechs (1066) Instrumente, die frei in Anzahl und Reihenfolge gewählt werden können. Über den bewährten Multifunktionsfußanlasser können alle Stuhl- und Instrumentenfunktionen bedient werden. Die Patienten-

stühle der erfolgreichen Behandlungseinheiten lassen sich optimal an Patientengröße und



Mit im Bonusprogramm: Die Behandlungseinheit ESTETICA Sensus 1066.

der Sitzposition heraus. Weiterhin unterstützt die KaVo-Hygiene-technologie die Gesund-

haltung des Praxisteam und die Funktionalität der wasserführenden Elemente sowie des Saugsystems.

Die ESTETICA Sensus 1066, ESTETICA Comfort 1065 und Primus 1058 Geräte können optional mit dem Kommunikationszentrum ERGOcom 3 mit Flachbildschirm und Intraoralkamera

ERGOCam 4 ausgestattet werden. Dieses versorgt den Anwender direkt am Arbeitsplatz mit allen Informationen, Funktionen, Bildern und Daten. Bei Ausstattung der Behandlungseinheiten mit dem KaVo-Kommunikationszentrum werden weitere 500 Euro Bonus vergütet. ☒

### KN Info

KaVo Dental GmbH  
Bismarckring 39  
88400 Biberach/Riss  
Tel.: 0 73 51/56-0  
Fax: 0 73 51/56-14 88  
E-Mail: [info@kavo.de](mailto:info@kavo.de)  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

## Neues Self-Ligating System

Schnelle Behandlungserfolge mit dem neuen Bracket-System Carriere LX™ von Ortho Organizers.

Carriere LX™ ist der neue Standard für alle Self-Liga-

handlungsfortschritte erzielt. Die micro-etched Basis garantiert eine hohe Klebekraft. Durch die rhomboide Form können die Brackets einfacher positioniert werden. Ausgearbeitete Bracketflügel ermöglichen auch das Anbringen von Ligaturen – wenn gewünscht. Zusätzlich setzt Carriere LX™ neue Maßstäbe im Patientenkomfort durch ein einzigartiges, niedriges Profil. Carriere LX™ Brackets sind ab sofort mit den MBT-Werten erhältlich. Für Mitte dieses Jahres sind auch Brackets mit Roth-Werten geplant. **KN**



Das Design des Carriere LX™ Brackets erlaubt eine einfachere Positionierung und ermöglicht das Anbringen von Ligaturen.

ting Systeme. Der elegante, einfache Verschlussmechanismus wird mit einem normalen Explorer geöffnet und mit einem Fingerdruck wieder verschlossen. Der Schiebclip ermöglicht schnellen, leichten Bogenwechsel. Dank geringerer Friktion und Kräfte werden schnelle Be-

### KN Adresse

Ortho Organizers GmbH  
Lauenbühlstraße 59  
88161 Lindenberg/Allgäu  
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0  
Fax: 0 83 81/8 90 95-30  
E-Mail: info@orthoorganizers.de  
www.orthoorganizers.de

## Arbeitsstärke selbst bestimmen

Die Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L von NSK sind aus Titan gefertigt und mit Beleuchtung sowie unterschiedlichen Leistungsstufen ausgestattet.

NSK Europe steht für innovative Produkte von hoher Qualität. Getreu diesem Anspruch kann der Behandler

mals möglich, je nach Bedarf die Arbeitsstärke des Instruments zu bestimmen. Drei Amplituden erzeugen die drei

Leistungsstufen. Dank der Ringbeleuchtung ergeben sich mit den Scälern hervorragende Lichtverhältnisse im benötigten Arbeitsgebiet, was die Behandlung erleichtert und beschleunigt, ohne den Behandler zu belasten. Der Körper der Handstücke besteht aus Titan. Die natürliche Beschaffenheit von Titan bietet einen sicheren Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der Verwendung von Titan ist es NSK möglich, Produkte herzustellen, die leichter und trotzdem stärker und langlebiger sind als vergleich-



jetzt die neuen Airscaler S950KL, S950SL, S950WL, S950BL und S 950L seinem Instrumentensortiment hinzufügen.

Die Phatelus-Luftscaler sind die logische Erweiterung der NSK-Produktpalette im Bereich der mit Licht ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit ihnen ist kraftvolles und leises Arbeiten möglich. Zudem sind sie einfach an alle gängigen Luftturbinen-Kupplungen anzuschließen.

Die Airscaler sind mit drei variablen Leistungsstufen ausgestattet. Damit ist es erst-

bare Instrumente aus anderen Materialien. Jeder Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive drei Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio), Drehmomentschlüssel und Tip Cover geliefert. **KN**

### KN Adresse

NSK Europe GmbH  
Westerbachstraße 58  
60489 Frankfurt am Main  
Tel.: 0 69/74 22 99-0  
Fax: 0 69/74 22 99 29  
E-Mail: info@nsk-europe.de  
www.nsk-europe.de

## Sirona produziert den 125.000. HELIODENT

Einer der weltweit meistverkauften Intraoral-Röntgenstrahler wird seit fast 30 Jahren am Standort Bensheim gefertigt. Das aktuelle Spitzenmodell HELIODENT DS eignet sich für analoges und digitales Röntgen.

Der 125.000. HELIODENT lief im März bei Sirona in Bensheim vom Band. Damit gehört der HELIODENT zu den weltweit meistverkauften Intraoral-Röntgenstrahlern im Dentalbereich.

Seit fast dreißig Jahren werden alle Geräte im Bensheimer Werk hergestellt.

Das heutige Spitzenmodell HELIODENT DS mit präziser Multipuls-Technik und daraus resultierenden kurzen Belichtungszeiten wurde seit seiner Markteinführung vor zehn Jahren bereits über 38.000-Mal gefertigt. Auf Knopfdruck ist ein schneller Wechsel zwischen analogem und digitalem Intraoral-Röntgen möglich. Das Gerät liefert bei geringer Strahlenbelastung für den Patienten sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich gestochen scharfe



Das heutige Spitzenmodell der HELIODENT-Reihe: Mit dem HELIODENT DS lassen sich sowohl analoge als auch digitale Intraoral-Aufnahmen mit hoher Bilderqualität anfertigen.

Aufnahmen. Dadurch lässt sich der HELIODENT DS opti-

mal in die digitale Praxis integrieren.

Als kostengünstige Alternative für den internationalen Markt bietet Sirona seit dem Jahr 2000 den HELIODENT Vario mit Einpuls-Technologie an. Der Erfolg der HELIODENT-Geräte gründet aber nicht nur auf moderner Technik, sondern auch auf Qualität, Langlebigkeit und innovativem Design. Schon die ersten Modelle der Reihe waren Ende der

70er-Jahre in dieser Hinsicht dem Markt voraus. Während

der HELIODENT 56 mit Kurztubus bis Anfang der 80er-

Jahre verkauft wurde, waren der HELIODENT 60 mit Langtubus und der HELIODENT 70 mit zusätzlicher Kaskadenschaltung bis in die 90er-Jahre äußerst erfolgreich auf dem Markt. 1987 kam der neue Typ HELIODENT MD mit Multipuls-Technologie für eine verminderte Strahlendosis heraus. Ihn löste der bis heute erhältliche HELIODENT DS 1995 ab. **KN**

### KN Adresse

Sirona Dental Systems GmbH  
Fabrikstraße 31  
64625 Bensheim  
Tel.: 0180/1 88 99 00  
Fax: 0180/5 54 46 64  
E-Mail: contact@sirona.de  
www.sirona.de

ANZEIGE

# WARTEZIMMER

## Gut. Schneller. QUICK Brackets.

Weil Patienten gerne schnell versorgt sind.

**Extrem reduzierte Reibung und schneller Behandlungserfolg**  
Stark abgerundete Slotkanten, Vierpunktaufnahme im Bracketslot und gerundete Kanten der Verschlussklammer vermindern erheblich die Reibung zwischen Bogen und Bracket.

**Leichte Handhabung**  
Durch zwei zur Auswahl stehende Mechanismen ist das Bracket entweder von vestibulär oder von gingival zu öffnen.

**Erhöhte Sicherheit**  
Die Bauweise in Einstückkonstruktion aus NiFree-Edelstahl und perfekte Haftung durch eine hakenförmige Klebebasis bieten hohen Sicherheitsstandard auch für Allergiker.

## Forestadent Quick® Selfligating Brackets

Neu!

Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany  
Tel. + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

## Cleanbox jetzt mit Infrarottechnik

Innovation am Arbeitsplatz: Das Unternehmen strohm+maier stellt Multifunktionselement für Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher vor.

Mit dem Multifunktionselement Cleanbox ist eine berührungslose Bedienung von Seife-/Desinfektionsmittel- und Handtuchspender für Arzt und Helfer am Behandlerplatz nach den neuesten RKI-Richtlinien garantiert. Nachdem das Nachfüllen von „offenen“ Seifen- und Desinfektionsmittelspendern nicht mehr erlaubt ist, wird bei strohm+maier der Vorschrift entsprechend eine in sich geschlossene Kartusche (DGHM) mit Entnahmedüse in den Spender eingesetzt. Der sensorgesteuerte Handtuchspender enthält eine 2-lagige 140 Meter



Infrarot-Cleanbox CLVB8W ohne Bestückung.

wechsel ist alle zwei bis vier Jahre notwendig.

Neu ist auch ein Wandelement in schlichtem Kreissegmentdesign. Hinter der konvex geformten Edelstahlaminatblende versteckt sich ein, für das Auge optisch wunderschön verpackt, Infrarotseifen- und Infrarotdesinfektionsmittelspender. Für den Kartuschenwechsel wird die Frontblende für einen Moment abgenommen. Das Produkt ist batteriebetrieben und wird 30 cm über dem Waschbecken montiert.

Mit einem Preis von Euro 398 + MwSt. ist es ein geringfügiges Wirtschaftsgut und kann sofort steuerlich abgeschrieben werden.

Das bisher bekannte CLEANBOX-Programm wurde um weitere Tray- und Stauraumelemente erweitert, sodass ein umfassendes, nur 220 mm tiefes Oberschrankprogramm zur Verfügung steht. Das stark reduzierte Design und die essenzielle Schlichtheit der Stauraumelemente stehen für eine nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeit mit bereits vorhandenen Behandlungsmöbeln. **KN**

### KN Adresse

strohm+maier GmbH  
Aalener Straße 38  
89520 Heidenheim  
Tel.: 0 73 21/96 67-0  
E-Mail: info@strohmundmaier.de  
www.strohmundmaier.de



Infrarotseifen-/Desinfektionsmittelspender CLBV10E ohne Bestückung.

lange Papierrolle. Alle eingebauten Geräte sind batteriebetrieben. Ein Batterie-

## Prophylaxe gewinnt an Stellenwert

miradent geht aktiv auf Verbraucherbedürfnisse und Bedingungen der zahnärztlichen Versorgung mit systematischer Produktpalette ein.

Für viele Menschen haben gesunde und schöne Zähne einen hohen persönlichen Stellenwert. Den meisten Verbrauchern, ob jung oder alt, ist bewusst, dass Nach-

geneigt, für die Zahn- und Mundpflegemittel mehr Geld auszugeben, wie aktuelle Marktdaten zeigen. Nach Angaben der IKW-Arbeitsgruppe Marktschätzung (IKW, Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel) ist die Nachfrage für diese Produkte in 2005 um 2,2 Prozent gestiegen.

Auf die wachsenden Ansprüche an hochwertigen Produkten für die Zahnpflege reagiert die Marke miradent mit einem sowohl breit gefächerten als auch spezialisierten Sortiment, das ausschließlich Zahnärzten und Apotheken für den Weiterverkauf angeboten wird. Im Zentrum

dieser Produktlinie steht Prophylaxe. Mit aufeinander aufbauenden Problemlösungen für unterschiedliche Altersgruppen geht es bei der Marke miradent vor allem darum, den Verbraucher bei der Beseitigung von bakteriellem Zahnbelag (Plaque, Biofilm), der primären Ursache von Karies und

Zahnfleischerkrankungen, komfortabel zu unterstützen. Neben kindgerecht gestalteten Zahnbürsten gehören Spezialprodukte für die Interdentalreinigung, Bürsten für die Pflege des empfindlichen Zahnfleischsaums, Zungenreiniger und Prothesenbürsten ebenso in das Prophylaxeprogramm wie Zahnseide und Zahncreme.

Auch zukünftig wird sich miradent mit innovativen Produkten den Herausforderungen und Bedürfnissen der Gesundheitsvorsorge stellen. Das komplette Prophylaxe-System von miradent wird regelmäßig gemeinsam mit Zahnärzten weiterentwickelt. **KN**

(Quelle: IKW-Arbeitsgruppe Marktschätzung, Stand 7.12.2005, veröffentlicht unter [www.ikw.org](http://www.ikw.org))

### KN Adresse

Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Postfach 10 06 54  
47006 Duisburg  
Tel.: 02 03/9 92 69-0  
Fax: 02 03/29 92 83  
E-Mail: info@miradent.de  
www.miradent.de



Mundhygiene und Zahnpflege mit System – aufeinander abgestimmte Produkte unterstützen bei der Prophylaxe von Erkrankungen.

lässigkeiten bei der Zahnpflege sich durch Beschwerden, Schmerzen und zusätzlich entstehende Kosten für Zahnbehandlungen rächen können. Die Bereitschaft zur individuellen Eigenverantwortung ist bei Verbrauchern in immer stärkerem Maße anzutreffen. Einsichtige Menschen sind sogar

## Bissregistrierung im Handumdrehen

JET BLUE Bite (Coltène/Whaledent) ist ein mousseartiges, dimensionsstabiles und einfach zu handhabendes Material zur Feststellung der Bissituation.

In Praxis und Labor werden viel Know-how und Zeit investiert, um eine

mit dem speziellen Spreadertip direkt aus der Kartusche auf die Okklusallober-

flächen elastischer und starrer Bissregistrierung und ist sowohl in 50 ml Stan-



funktionale Gestaltung der Okklusallflächen zu schaffen, die allen gnathologischen Voraussetzungen und Ansprüchen gerecht wird.

Ein präzises Bissregistrierungsmaterial mit außerordentlichen Handlungseigenschaften ist deshalb unerlässlich. Das neue JET BLUE Bite von Coltène/Whaledent ist der Schlüssel für die perfekte Okklusion und Artikulation.

JET BLUE Bite verfügt über eine gleichmäßige, homogene Konsistenz. Das mousseartige Material wird

flächig appliziert. Durch die cremige Struktur ist bei der Bissnahme für den Patienten kein Widerstand spürbar. Das hervorragende Snap-Set fixiert die Bissituation in kürzester Zeit und härtet optimal aus.

JET BLUE Bite erreicht eine hervorragende Dimensionsstabilität mit einer hohen Endhärte (89 Shore A). Eine minimale Restelastizität verbleibt, damit das Material gut beschleif- oder beschneidbar bleibt.

JET BLUE Bite gewährleistet eine ideale Balance zwi-

chend komfortablen 25 ml micro-system-Kartuschen, jeweils in den Konsistenzen fast oder superfast, erhältlich. **KN**

### KN Adresse

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co. KG  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau  
Tel.: 0 73 45/8 05-0  
Fax: 0 73 45/8 05-2 01  
E-Mail:  
productinfo@coltenewhaledent.de  
www.coltenewhaledent.de

## Frühjahrsaktion: Kristallgläser gratis

Das Porzellangeschirr der Dürr Collection kann jetzt mit exklusivem Glas ergänzt werden: Pro Mindestbestellung von vier 2,5-l-Flaschen Dürr System-Hygiene offeriert Dürr Dental im Rahmen der Frühjahrsaktion „Fresh & Cash“ zusätzlich kostenlos jeweils drei formschöne Kristallgläser von Schott Zwiesel.

„Einfach logisch, einfach sicher“ – das ist das Motto der Dürr System-Hygiene. Die eindeutige Kennzeichnung von Desinfektionsmitteln für Instrumente, Flächen, Hände und Spezialbereiche wie Sauganlagen mit vier Farben hat sich dabei über Jahre bewährt. Damit werden höchste Hygieneansprüche kompromisslos erfüllt. Höchsten Ansprüchen genügt auch das außerge-

wöhnliche Gläser-Set der Dürr Collection. Die exklusiven Longdrinkgläser der Qualitätsmarke Schott Zwiesel werden aus tritan® gefertigt, dem härtesten Kristallglas der Welt. Reinheit und Oberflächenhärte des patentierten Materials, das Zirkon und Titan enthält, sind unerreichbar. Es ist bruchsicherer und



spülmaschinenfester als jedes herkömmliche Kristallglas und wird deshalb auch gerne professionell eingesetzt, zum Beispiel in der Gastronomie. Die eleganten Gläser sind neu in der Dürr Collection und kommen bei einer entsprechenden Bestellung von Hygienemitteln zusätzlich ohne weitere Kosten ins Haus. Für je vier Flaschen Dürr System-Hygiene oder für ein Orotol® Combi-Set gibt es

drei Longdrinkgläser gratis. Bei acht 2,5-l-Flaschen also sechs Gläser – die ideale Zahl für den Aufbau oder die Erweiterung eines schönen Services. So kann die Porzellansammlung aus der Dürr Collection stilvoll mit edlem Glas ergänzt werden.

Bestellungen nimmt der Dental-Fachhandel unter dem Stichwort „Fresh & Cash“ entgegen. Das Angebot gilt seit 1. März in Deutschland und Österreich und ist bis Ende Juni 2006 befristet – solange der Vorrat reicht. **KN**

### KN Adresse

Dürr Dental GmbH & Co. KG  
Höpfheimer Straße 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Postfach 12 64  
74302 Bietigheim-Bissingen  
Tel.: 0 71 42/7 05-0  
Fax: 0 71 42/7 05-5 00  
E-Mail: info@duerr.de